

wave **CSR**

特定小電カトランシーバー

P808

軽量・コンパクト

電池 1 本動作



単3形乾電池 1本で、リピータ使用可能な特定小電力トランシーバー。手軽に広いエリアの通信が可能です。

●主な機能

- 軽量・コンパクト・電池1本動作
カードサイズの薄くて軽いトランシーバーです。胸のポケットに入れても邪魔になりません。アルカリ乾電池1本で約30時間使用可能です。



- チャンネルをフル装備
チャンネルは単信方式として20チャンネル、リピータ(中継器)を使う半複信方式として27チャンネルが使用できます。

- 秘話機能
通話内容を他者に聞かれにくくします。

●リピータ(中継器)対応
リピータ R2000 を使用することにより、通話エリアを拡大できます。

●関連製品

<p>リピータ(中継器) R2000</p>	<p>卓上型特定小電力トランシーバー B1500</p>
------------------------	------------------------------

●定格

使用周波数	単信 422MHz 帯 20チャンネル 半複信 受信 421MHz 帯/送信 440MHz 帯 27チャンネル
電波型式	F3E、F1D
通信方式	単信方式、半複信方式
送信出力	10mW
受信感度	-8dBμ以下 (12dB SINAD)
オーディオ最大出力	30mW 以上 (8Ω負荷 10% 歪)
トーンスケルチ機能	CTCSS 38 波
電源電圧	DC1.2V
消費電流	送信 約 150mA、受信 約 230mA 待受 約 35mA
電池使用可能時間	約 16 時間 (ニッケル水素充電電池 NB808JA) 約 8 時間 (単3形マンガン乾電池) 約 30 時間 (単3形アルカリ乾電池) (送信:受信:待受=1:1:8)
通話距離の目安	1~2km (見通しが効く場所にて)
使用温度範囲	-20℃~+60℃
寸法	幅 55mm 高さ 94.5mm 奥行 15mm
質量	約 115g (アルカリ乾電池含む)
付属品	単3形乾電池ケース (BT809JA) ハンドストラップ、取扱説明書、保証書

本機は技術基準適合証明取得機種です

●オプション

<p>ニッケル水素充電電池 NB808JA (1200mAh)</p>	<p>充電器 (NB808JA 専用) CG808JA</p>
<p>ニッケル水素充電電池ケース BT808JA</p>	<p>単3形乾電池ケース BT809JA</p>
<p>マイク & スピーカー MP808JA</p>	<p>タイプイン型イヤホンマイク MP809JA</p>
<p>防雨ケース LC808JA</p>	<p>⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。</p>

■製造元 株式会社 CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央3丁目27番3号 日泉ビル
TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社3-121-1MIDORIビル
TEL 052-709-7011
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先



Radio Communication Solutions 株式会社 ジャパンエニックス JAPAN ENIX CO.,LTD.

本社 東京都品川区南品川 2-7-18 TEL 03-5715-2351
 関西支店 大阪市西区千代崎 1-24-11 TEL 06-6583-7700
 札幌営業所 名古屋営業所
 仙台営業所 九州営業所
<https://www.jenix.co.jp/> 営業所住所はこちら

